

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Enclosure, Resi9 MP, surface mounting, 2 rows of 12 modules, IP40, translucent door, 1 earth terminal block

MIP11212T

⚠ Pronto a discontinuarse

Principal

Gama	Resi9
Nombre del producto	Resi9 RCBO
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de armario	Envolvente modular
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	2
Type of door	Ahumada
Anchura	Exterior, estado 1 268 mm
Altura	Exterior, estado 1 353 mm
Profundidad	Exterior, estado 1 102 mm

Complementario

Montaje de armario	Superficie
Pasos de 9 mm	24
Número total de módulos de 18 mm	24
Corriente nominal (In)	63 A
Tipo de carril	Raíl asimétrico de 35 mm
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Entrada de cable	1 reborde pelado 1 reborde de enlace
Función de bloque de terminales	Tierra
Número de bloques de terminales	1 tierra - tipo de cable: con tornillos) con capacidad de sujeción: 16 salientes
Salidas del bloque de distribución	2 x 16 mm ² para tierra 6 x 6 mm ² para tierra 8 x 10 mm ² para tierra
Material del envolvente	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 tecnoplástico Frontal, estado 1 tecnoplástico
Profundidad interna	80 mm

Color	Frontal, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Puerta, estado 1 ahumada
-------	---

Entorno

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Etiquetas de calidad	IMQ
Resistencia al fuego	Parte atrás, estado 1 750 °C Puerta, estado 1 650 °C Frontal, estado 1 750 °C
Grado de protección IP	IP40
Grado de protección IK	IK07
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1.08 kg
Paquete 1 Altura	10.2 cm
Paquete 1 ancho	26.8 cm
Paquete 1 Largo	35.3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	5
Paquete 2 Peso	5.5 kg
Paquete 2 Altura	52 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P12
Número de Unidades en el Paquete 3	80
Paquete 3 Peso	100.0 kg
Paquete 3 Altura	120 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	120 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
