

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Enclosure, Resi9 MP, flush mounting, 1 row of 8 modules, IP40, translucent door, 1 earth terminal block

MIP21108T

## Principal

Gama	Resi9
Nombre del producto	Resi9 RCBO
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de armario	Envolvente modular
Nb of 18 mm modules per row	8
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Ahumada
Anchura	Pared, estado 1 198 mm Exterior, estado 1 222 mm
Altura	Pared, estado 1 228 mm Exterior, estado 1 252 mm
Profundidad	Exterior, estado 1 18 mm Pared, estado 1 80 mm Total, estado 1 98 mm

## Complementario

Montaje de armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	16
Número total de módulos de 18 mm	8
Corriente nominal (In)	63 A
Tipo de carril	Raíl asimétrico de 35 mm
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Entrada de cable	Orificios pre-cortados
Función de bloque de terminales	Tierra
Número de bloques de terminales	1 tierra - tipo de cable: con tornillos) con capacidad de sujeción: 8 salientes
Salidas del bloque de distribución	1 x 16 mm <sup>2</sup> para tierra 3 x 6 mm <sup>2</sup> para tierra 4 x 10 mm <sup>2</sup> para tierra
Material del envolvente	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 tecnoplástico Frontal, estado 1 tecnoplástico

Profundidad interna	76 mm
Color	Frontal, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Puerta, estado 1 ahumada

## Entorno

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Etiquetas de calidad	IMQ
Resistencia al fuego	Puerta, estado 1 650 °C Frontal, estado 1 750 °C Parte atrás, estado 1 850 °C
Grado de protección IP	IP40
Grado de protección IK	IK07
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	580 g
Paquete 1 Altura	9.7 cm
Paquete 1 ancho	22.2 cm
Paquete 1 Largo	25.2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	5.9 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	52 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P12
Número de Unidades en el Paquete 3	160
Paquete 3 Peso	106.4 kg
Paquete 3 Altura	120 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	120 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

---

**Comunicación ambiental**

[Perfil ambiental del producto](#)

---

**Garantía contractual**

---

**Periodo de garantía**

18 months

---