

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Climasys CC - electronic hygrostat - 95...135 V - Hr 20...80% - OLED screen

NSYCCOHY120VID

! Discontinuado el: 20 octubre 2022

! Discontinuado

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CC
Tipo de producto o componente	Higrostat electrónico
Rango de ajuste de humedad	20...80 %
Tipo de pantalla	Pantalla OLED
Información mostrada	Humedad relativa

Complementario

Tensión de entrada	90...140 V CA
Capacidad de conmutación máxima	4 A 120 V CA
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	6 terminales, capacid sujeción: 2,5 mm ²
Tipo de montaje	Mediante tornillos Enganchado
Altura	Externo, estado 1 85 mm
Anchura	Externo, estado 1 56 mm
Profundidad	Externo, estado 1 44 mm
Ubicación de montaje	Carril DIN de 35 mm Traviesas En placa de montaje Montante vertical Spacial
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C
Bisagra kit	3 %
Número de salidas	2 función de calefacción
Material	PC
Color	Gris claro
Resistencia a las llamas	Autoextinguible acorde a UL94 (material V0)
Certificaciones de producto	UR

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)