

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CRN 300x300x200 mm una puerta ciega

NSYCRN33200

Principal

Gama	Spacial
Nombre del producto	Spacial CRN
Aplicación	Multiuso
Categoría	Armario compacto
Altura nominal del armario	300 mm
Anchura nominal del armario	300 mm
Profundidad nominal del armario	200 mm
Tipo de accesorio de instalación	Montaje mural
Composición de equipos	1 cuerpo 1 placa pasacables 1 puerta 1 cierre
Tipo de puerta	Ciego
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje

Complementario

Tipo de cuerpo	Soldadura posterior con perfil doble formando un área sellada y protegida Lados conformados a partir de una única sección doblada
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo de cierre	Cierre de doble barra de 3 mm
Tipo de placa pasacables	Estándar
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras Placa pasacables mediante tornillos
Material	Cuerpo, estado 1 acero
Acabado de superficie	Polvo de epoxy-poliéster
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	cUL UL

DNV-GL

Peso del producto 4.873 kg

Entorno

Grado de protección IP IP66 acorde a IEC 60529

Grado de protección IK IK10 acorde a IEC 62262

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 21.500 cm

Package 1 Width 31.500 cm

Package 1 Length 32.500 cm

Package 1 Weight 4.674 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACH [Declaración de REACH](#)

Conforme con REACH sin SVHC Sí

Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Sin mercurio Sí

Normativa de RoHS China [Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Información sobre exenciones de RoHS Sí

Comunicación ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)