

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CRN 700x500x250 mm una puerta ciega

NSYCRN75250

Principal

Gama	Spacial
Nombre del producto	Spacial CRNG
Application	Multiuso
Category	Armario compacto
Altura nominal del armario	700 mm
Anchura nominal del armario	500 mm
Profundidad nominal del armario	250 mm
Tipo de accesorio de instalación	Montaje mural
Composición de equipos	1 cuerpo 1 placa pasacables 1 puerta 1 cierre
Tipo de puerta	Ciego
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje

Complementario

Body type	Lados conformados a partir de una única sección doblada Soldadura posterior con perfil doble formando un área sellada y protegida
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo de cierre	Cierre de doble barra de 3 mm
Tipo de placa pasacables	Estándar
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras Placa pasacables mediante tornillos
Material	Cuerpo, estado 1 acero
Acabado de superficie	Polvo de epoxy-poliéster
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	cUL UL

Peso del producto	15 kg
--------------------------	-------

Entorno

Grado de protección IP	IP66 acorde a Activar / desactivar Ig
-------------------------------	---------------------------------------

Grado de protección IK	IK10 acorde a accesorio de aislamiento
-------------------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
------------------------------------	-----

Número de Unidades en el Paquete 1	1
---	---

Paquete 1 Peso	15.04 kg
-----------------------	----------

Paquete 1 Altura	27.5 cm
-------------------------	---------

Paquete 1 ancho	51 cm
------------------------	-------

Paquete 1 Largo	71.8 cm
------------------------	---------

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
------------------------------------	------------------------

Reglamento REACH	Declaración de REACH
-------------------------	--------------------------------------

Conforme con REACH sin SVHC	Sí
------------------------------------	----

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
--------------------------	--

Sin mercurio	Sí
---------------------	----

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
---	----

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
--------------------------------	--

Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
-------------------------------	---

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------