

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



wall-mounting enclosure  
polyester monobloc IP66  
H530xW430xD200mm glazed door

NSYPLM54TG

## Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa PLM
Nombre corto del dispositivo	PLM
Enclosure type	Multiuso
Category	Armario compacto
Nominal height	530 mm
Nominal width	430 mm
Nominal depth	200 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición de equipos	1 cuerpo 1 puerta 2 cierre
Tipo de puerta	Transparente
Tipo de cierre	Cierre de doble barra de 3 mm

## Complementario

Número de cierres	2
Descripción de placa de montaje	Sin placa de montaje
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
Material	Cuerpo, estado 1 poliéster reforzado con fibra de vidrio Puerta, estado 1 vidrio templado
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	Clasificación NEMA 13 Clasificación NEMA 4 X IEC 62208
Certificaciones de producto	UL
Clase de aislamien eléctrico	Clase II

## Entorno

Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
------------------------	-------------------------

<b>Grado de protección IK</b>	IK08 acorde a IEC 62262
<b>Resistencia al fuego</b>	960 °C acorde a IEC 62208
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-40...80 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de Unidad de Paquete 1</b>	PCE
<b>Número de Unidades en el Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Peso</b>	7.82 kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	23 cm
<b>Paquete 1 ancho</b>	46 cm
<b>Paquete 1 Largo</b>	59 cm

## Sostenibilidad de la oferta

<b>Estado de oferta sostenible</b>	Producto Green Premium
<b>Reglamento REACH</b>	<a href="#">Declaración de REACH</a>
<b>Conforme con REACH sin SVHC</b>	Sí
<b>Directiva RoHS UE</b>	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
<b>Sin mercurio</b>	Sí
<b>Información sobre exenciones de RoHS</b>	Sí
<b>Normativa de RoHS China</b>	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

## Garantía contractual

<b>Periodo de garantía</b>	18 meses
----------------------------	----------