

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tope Final Con Tornillo Nsytr 9 5 Mm para Carriles Din 35 Mm

NSYTRAABV35

Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	TR
Tipo de producto o componente	Tope final
Nombre corto del dispositivo	TRA
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de montaje
Compatibilidad del producto	TRV terminal de tornillo bloques de terminales TRP push-in bloques de terminales TRR terminal de resorte bloques de terminales TRH IDC bloques de terminales
Longitud	50.5 mm
Grosor	9.5 mm

Complementario

Tipo de montaje	Mediante tornillos
Cantidad por juego	Juego de 50
Peso del producto	14.8 g
Color	Gris

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	14 g
Paquete 1 Altura	0.9 cm
Paquete 1 ancho	3.2 cm
Paquete 1 Largo	5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	1150
Paquete 2 Peso	17.61 kg
Paquete 2 Altura	30 cm

Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	BB1
Número de Unidades en el Paquete 3	50
Paquete 3 Peso	748 g
Paquete 3 Altura	3.7 cm
Paquete 3 Ancho	10.5 cm
Paquete 3 Largo	24.5 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------