

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Puente Enchufable Nsytr 10 Pts. para Terminales de 2.5Mm²

NSYTRAL210

Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	Enlace
Tipo de producto o componente	Puente enchufable
Nombre corto del dispositivo	TRA
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Compatibilidad del producto	TRV terminal de tornillo bloques de terminales TRP push-in bloques de terminales TRR terminal de resorte bloques de terminales TRH IDC bloques de terminales
Número de direcciones	10 vías

Complementario

Sección de cable	2.5 mm ²
Number of connections	2 3 4
Número de entrada de medición	3 1 2 4 6
Cantidad por juego	Juego de 10
Peso del producto	9 g
Color	Rojo

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	8 g
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 ancho	15 cm
Paquete 1 Largo	17 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02

Número de Unidades en el Paquete 2	800
Paquete 2 Peso	7.352 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Paquete 3 Altura	3.1 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------