

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa Divisoria Nsytr para Borneros de Tornillo 1X1 - 2.5 a 10 Mm²

NSYTRAP22

Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	Enlace
Tipo de producto o componente	Partición
Nombre corto del dispositivo	TRA
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de aislamiento
Compatibilidad del producto	TRV terminal de tornillo - paso bloques de terminales TRV terminal de tornillo - tierra de protección bloques de terminales TRV terminal de tornillo - desconexión de hoja bloques de terminales
Grosor	2 mm

Complementario

Sección de cable	2.5 mm ² 6 mm ² 10 mm ² 4 mm ²
Number of connections	2
Número de entrada de medición	2 1
Cantidad por juego	Juego de 50
Peso del producto	4.9 g
Color	Gris

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	5 g
Paquete 1 Altura	0.5 cm
Paquete 1 ancho	5 cm
Paquete 1 Largo	5.5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	1600

Paquete 2 Peso	8.5 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	BAG
Número de Unidades en el Paquete 3	50
Paquete 3 Peso	250 g
Paquete 3 Altura	3 cm
Paquete 3 Ancho	17 cm
Paquete 3 Largo	17 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------