

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## PratiKa socket - screw - angled - 16A - 2P + E - 200...250 V AC - wall

PKF16W723

### Principal

Gama	PratiKa ((*))
Tipo de producto o componente	Toma
Nombre corto del dispositivo	Toma PratiKa
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	2P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

### Complementario

Tipo de montaje	Empotrable
Forma del enchufe, toma y estación de control	En ángulo
[In] corriente nominal	16 A
[Ue] tensión asignada de empleo	200...250 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	6 h
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Manguitos, estado 1 bronce
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
Sección de cable	1...4 mm <sup>2</sup>
Diámetro exterior del cable	21 mm
Tipo de rosca	M25
Peso del producto	0.23 kg
Altura	155 mm
Anchura	67 mm
Profundidad	126 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Azul

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

## Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP67 acorde a Activar / desactivar Ig
Grado de protección IK	IK08 acorde a EN 62262
Resistencia al fuego	750 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s )

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	210 g
Paquete 1 Altura	7.3 cm
Paquete 1 ancho	9.2 cm
Paquete 1 Largo	13.2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	2.294 kg
Paquete 2 Altura	17.8 cm
Paquete 2 Ancho	27 cm
Paquete 2 Largo	27.2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	20
Paquete 3 Peso	5.075 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

# Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months