

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Interruptor Enchufable QO 20A 2P 120/240 VAC 10 kA

QO220

### Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	20 A
Voltage Rating	120 V CA 120 V CA 48 V DC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard (**)
Ratings	HACR rated (**)
Electrical Connection	Pressure plate (**)

### Complementario

Interrupt Rating	10 kA en 120 V CA 50/60 Hz 10 kA en 120 V CA 50/60 Hz 5 kA en 48 V DC
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Tightening Torque	5 N.m para 10...25 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 8...AWG 2)
Height	76 mm
Width	38 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.227 kg

### Entorno

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1

Paquete 1 Peso	227 g
Paquete 1 Altura	3.81 cm
Paquete 1 ancho	8.382 cm
Paquete 1 Largo	7.62 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAL
Número de Unidades en el Paquete 2	3500
Paquete 2 Peso	892.669 kg
Paquete 2 Altura	115.57 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Largo	121.92 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	BB1
Número de Unidades en el Paquete 3	5
Paquete 3 Peso	1.247 kg
Paquete 3 Altura	8.89 cm
Paquete 3 Ancho	6.858 cm
Paquete 3 Largo	20.32 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------