

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Mini circuit breaker, QO, 20A, 3 pole, 208Y/120VAC, 10kA, 6mA grd fault A, pigtail, plug in mount

QO320GFI

## Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	20 A
Voltage Rating	208/240 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Ratings	Not rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

## Complementario

Interrupt Rating	10 kA en 208/240 V CA 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre AWG 12...AWG 8 aluminio
Tightening Torque	4.6 N.m para 2.5...10 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 16...AWG 14) 4.6 N.m para 4...20 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 12...AWG 4)
Height	105 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.600 kg

## Entorno

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0.6 kg

Paquete 1 Altura	6.858 cm
Paquete 1 ancho	8.636 cm
Paquete 1 Largo	16.51 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Ficha técnica del producto

Ilustración técnica

# QO320GFI

## Dimensiones

