

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Interruptor Enchufable QO 40A 3P 120/240 VAC 10 kA

QO340

### Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	40 A
Voltage Rating	120 V CA 240 V CA 120 V CA 48 V DC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

### Complementario

Interrupt Rating	10 kA en 120 V CA 50/60 Hz 10 kA en 240 V CA 50/60 Hz 10 kA en 120 V CA 50/60 Hz 5 kA en 48 V DC
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 8...AWG 2 cobre o aluminio
Tightening Torque	4.6 N.m
Height	76 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.363 kg

### Entorno

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	363 g
Paquete 1 Altura	8.382 cm
Paquete 1 ancho	5.842 cm
Paquete 1 Largo	8.128 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	3
Paquete 2 Peso	1.157 kg
Paquete 2 Altura	8.382 cm
Paquete 2 Ancho	7.112 cm
Paquete 2 Largo	17.272 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	CAR
Número de Unidades en el Paquete 3	3
Paquete 3 Peso	1.157 kg
Paquete 3 Altura	8.382 cm
Paquete 3 Ancho	8.89 cm
Paquete 3 Largo	17.272 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------