

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor Enchufable QO 50A 3P 120/240 VAC 10 kA

QO350

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	50 A
Voltage Rating	120 V CA 240 V CA 120 V CA 48 V DC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Complementario

Interrupt Rating	10 kA en 120 V CA 50/60 Hz 10 kA en 240 V CA 50/60 Hz 10 kA en 120 V CA 50/60 Hz 5 kA en 48 V DC
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 8...AWG 2 cobre o aluminio
Tightening Torque	5 N.m para 10...25 mm ² - tipo de cable: AWG 8...AWG 2)
Height	79 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.386 kg

Entorno

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	386 g
Paquete 1 Altura	6.604 cm
Paquete 1 ancho	5.588 cm
Paquete 1 Largo	7.874 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	3
Paquete 2 Peso	1.179 kg
Paquete 2 Altura	9.398 cm
Paquete 2 Ancho	5.588 cm
Paquete 2 Largo	18.034 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	CAR
Número de Unidades en el Paquete 3	36
Paquete 3 Peso	14.334 kg
Paquete 3 Altura	9.398 cm
Paquete 3 Ancho	36.576 cm
Paquete 3 Largo	55.118 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------