

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Harmony, Socket, for RPM3 power relays, 16 A screw clamp terminals, mixed contact

RPZF3

### Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Tipo de producto o componente	Toma
Disposición de la terminal de contacto	Mixta
Compatibilidad del producto	Relés con montaje plug-in RPM con capacidad de sujeción: 3 C/O contacto
Forma del pin	Plano
Nombre corto del dispositivo	RPZ
Se vende en cantidades indivisibles	10

### Complementario

[I <sub>th</sub> ] corriente térmica convencional	16 A
[U <sub>e</sub> ] tensión asignada de empleo	< 250 V
Tightening torque (**)	< 1 N.m para M3.5
Modo de fijación	Por torni. - tipo de cable: panel) Enganchable - tipo de cable: carril DIN simétrico de 35 mm)
Marcado	CE
Anchura	40 mm
Peso del producto	0.072 kg

### Entorno

Conexiones - terminales	- terminales de fijación por tornillo, Flexible cable con terminal 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 14 - terminales de fijación por tornillo, sólido cable sin terminal 1 x 0,5...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16 - terminales de fijación por tornillo, Flexible cable con terminal 2 x 0.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 14 - terminales de fijación por tornillo, sólido cable sin terminal 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16
Normas	IEC 61984
Certificaciones de producto	CSA UL
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C

Grado de protección IP	IP20 acorde a EN/IEC 60529
Tensión dieléctrica	2500 V

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	77.0 g
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 ancho	4 cm
Paquete 1 Largo	8.5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	770 g
Paquete 2 Altura	6.3 cm
Paquete 2 Ancho	12 cm
Paquete 2 Largo	20.2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	150
Paquete 3 Peso	12.45 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------