

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony, Socket, separate contact, 6/12 A, relay type RXM2/RXM4, spring clamp terminal

RXZE2S114S

! Discontinuado el: 23 julio 2021

! Pronto a discontinuarse

Principal

Gama de producto	Harmony Remote Pocket
Tipo de producto o componente	Toma
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto Reles con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 4 C/O contacto
Forma del pin	Plano
Nombre corto del dispositivo	RXZ
Se vende en cantidades indivisibles	10

Complementario

[I _{th}] corriente térmica convencional	12 A 2 C/O relés 6 A 4 C/O relés
[U _e] tensión asignada de empleo	< 250 V CA
Conexiones - terminales	Conexión rápida (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) Flexible con terminal Conexión rápida (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal
Modo de fijación	Enganchable - tipo de cable: carril DIN simétrico de 35 mm)
Marcado	CE
Anchura	31 mm
Peso del producto	0.073 kg

Entorno

Normas	IEC 61984
Certificaciones de producto	CSA GOST Lloyd's UL
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C

Grado de protección IP	IP20 acorde a EN/IEC 60529
Tensión dieléctrica	2500 V

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	40.0 g
Paquete 1 Altura	3.65 cm
Paquete 1 ancho	3.1 cm
Paquete 1 Largo	9.4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	768.9 g
Paquete 2 Altura	7.3 cm
Paquete 2 Ancho	9.4 cm
Paquete 2 Largo	15.7 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	CAR
Número de Unidades en el Paquete 3	150
Paquete 3 Peso	11.535 kg
Paquete 3 Altura	28.5 cm
Paquete 3 Ancho	29.9 cm
Paquete 3 Largo	39.8 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------