

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Protección contra Sobretensiones DPS Surgelogic 40kA 600 VAC delta 3 Fases 4 Hilos NEMA 4X

SDSA3650D

### Principal

|          |   |
|----------|---|
| Producto | Dispositivo de protección contra sobretensiones |
| Gama     | Surgelogic                                      |

### Complementario

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Corriente de choque           | 40 kA por fase                                 |
| Tensión nominal               | 60 V CA  |
| Número de fases               | 3 fases  |
| Configuración del cableado    | 3-hilos  |
| MCOV                          | 1020 V   |
| Corriente nominal de descarga | 10 kA  |
| SCCR                          | 200 kA   |
| Señalización local            | LED de estado verde para funcionamiento normal |
| Altura                        | 76.20 mm                                       |
| Anchura                       | 91.44 mm                                       |
| Profundidad                   | 86.36 mm                                       |
| Longitud de cable             | 609.60 mm                                      |

### Entorno

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Clasificación de la caja   | NEMA 4X  |
| Material de la caja        | negro plástico   |
| Normas                     | UL 1449:ed. 4, estado 1 tipo I<br>NEC 285, estado 1 tipo I<br>CSA C22.2 No 8 |
| Ambiente de funcionamiento | 65 °C  |

### Unidades de embalaje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 8.128 cm |
| Package 1 Width              | 9.906 cm |
| Package 1 Length             | 12.7 cm  |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 1 Weight             | 771.107 g |
| Unit Type of Package 2       | CAR       |
| Number of Units in Package 2 | 20        |
| Package 2 Height             | 16.51 cm  |
| Package 2 Width              | 34.798 cm |
| Package 2 Length             | 52.324 cm |
| Package 2 Weight             | 9.507 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>   |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>  |
| Sin mercurio                         | Sí   |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí   |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 meses |
|---------------------|----------|

## Reemplazo(s) recomendado(s)