

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Protección contra Sobretensiones DPS Surgelogic HWA 100kA 240/120 VAC HLD 3 Fases 4 Hilos NEMA 4X

TVS3HWA10X

### Principal

Product	Módulo de protección contra sobretensiones
Range	Interruptor de sobretensión
Device Short Name	HWA

### Complementario

Surge Current	100 kA por fase
Voltage Rating	240/277 V CA
Number of Phases	3 fases
Wiring Configuration	4 cables
Connection	Cable fase y neutral AWG 10 cobre Cable toma a tierra AWG 10 cobre Cable tierra AWG 22 cobre
MCOV	150 V
Nominal Discharge Current	20 kA
Max Number of Poles	2
SCCR	200 kA
Local Signalling	LED de estado verde por fase para funcionamiento normal LED de estado rojo por fase para Fallo Alarme para Fallo
Mounting Location	Fondo del armario
Device Mounting	Superficie Empotrado kit de fijación
Height	122 mm
Width	219 mm
Depth	79 mm
Longitud de cable	853.44 mm

### Entorno

Enclosure Rating	NEMA 4X
Enclosure Material	negro plástico
Standards	UL 1449:ed. 4 UL 1283:ed. 5 CSA C22.2 No 8:1986

---

Ambient Operating	65 °C
-------------------	-------

---

## Unidades de embalaje

---

Paquete 1 Peso	1.769 kg
----------------	----------

---

## Sostenibilidad de la oferta

---

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
------------------	--------------------------------------

---

Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
-------------------	---

---

Sin mercurio	Sí
--------------	----

---

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
--------------------------------------	----

---

Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
-------------------------	--

---

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

---