

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Surge protection device, Surgelogic, HWA, 100kA, 240/120VAC HLD, 3 phase, 4 wire, NEMA 4X

TVS3HWA50X

Principal

Product	Módulo de protección contra sobretensiones
Range	Interruptor de sobretensión
Device Short Name	HWA

Complementario

Surge Current	50 kA por fase
Voltage Rating	240/277 V CA
Number of Phases	3 fases
Wiring Configuration	4 cables
MCOV	150 V
Nominal Discharge Current	20 kA
SCCR	200 kA
Local Signalling	LED verde para funcionamiento normal Alarme para error
Height	238.76 mm
Width	121.92 mm
Depth	78.74 mm
Longitud de cable	853.44 mm

Entorno

Enclosure Rating	NEMA 4X
Standards	UL 1449:ed. 4, estado 1 tipo II UL 1283 NEC 285 CSA C22.2 No 8 UL 96A:ed. 12
Ambient Operating	65 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	4.627 kg

Paquete 1 Altura	13.208 cm
Paquete 1 ancho	18.542 cm
Paquete 1 Largo	27.178 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------