

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Protección contra Sobretensiones DPS Surgellogic HWA 80kA 480Y/277 VAC 3 Fases 4 Hilos NEMA 4X

TVS4HWA80X

Principal

Product	Módulo de protección contra sobretensiones
Range	Interruptor de sobretensión
Device Short Name	HWA

Complementario

Surge Current	80 kA por fase
Voltage Rating	480Y/277 V CA
Number of Phases	3 fases
Wiring Configuration	4 cables
Connection	Cable fase y neutral AWG 10 cobre Cable toma a tierra AWG 10 cobre Cable tierra AWG 22 cobre
MCOV	320 V
Nominal Discharge Current	20 kA
SCCR	200 kA
Local Signalling	LED de estado verde por fase para funcionamiento normal LED de estado rojo por fase para Fallo Alarme para Fallo
Mounting Location	Fondo del armario
Device Mounting	Superficie Empotrado kit de fijación
Height	122 mm
Width	219 mm
Depth	79 mm
Longitud de cable	853.44 mm

Entorno

Enclosure Rating	NEMA 4X
Enclosure Material	negro plástico
Standards	UL 1449:ed. 4 UL 1283:ed. 5 CSA C22.2 No 8:1986
Ambient Operating	65 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	2.322 kg
Paquete 1 Altura	13.462 cm
Paquete 1 ancho	18.796 cm
Paquete 1 Largo	27.94 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------