

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Shaft coupling, for encoder, with spring Ø 10 to 10 mm

XCCRAR1010

! Discontinuado el: 23 enero 2021

! Fuera de servicio el: 24 enero 2021

! Ventas restringidas para servicios

Principal

Tipo de producto o componente	Shaft coupling ((*))
Destino de accesorio/ componente	Codificador giratório con eje sólido
Categoría de accesorios / repuestos	Acessórios de acoplamento
Tipo de accesorio/componente	Resorte
Diámetro interior de cilindro en o lado de codificador	10 mm
Diámetro interior de cilindro en o lado de la máquina	10 mm
Expansión de compresión	+/- 1 mm

Complementario

Collar material	Zamak
Material del resorte	Acero banhado a níquel
Desalineación angular máximo	5°
Desalineación radial máximo	+/- 1,5 mm
Maximum torque value	3 N.m
Peso del producto	0.12 kg

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	119 g
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 ancho	4 cm
Paquete 1 Largo	9.5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	10

Paquete 2 Peso	1.366 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------