

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Palanca Y Roldana Metal

ZCKY13

### Principal

Gama de producto	Interruptores de fin de carrera XC Standard Telemecanique
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Maneta de interruptor de fin de carrera
Nombre corto del dispositivo	ZCKY
Compatibilidad del producto	XCKJ
Cabeza asociada	ZCKE05
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Maneta de rodamiento retorno por resorte Metal - tipo de cable: -)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

### Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C para ambiente estándar -40...70 °C para temperatura baja 10...120 °C para alta temperatura
Temperatura ambiente	-40...70 °C ambiente estándar -40...70 °C temperatura baja 10...120 °C alta temperatura
Características ambientales	Ambiente estándar Alta temperatura Temperatura baja

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15.5 cm
Paquete 1 Ancho	5 cm
Paquete 1 Longitud	2.5 cm
Paquete 1 Peso	30 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01

Número de unidades en el paquete 2	150
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4.906 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

## Reemplazo(s) recomendado(s)