

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Palanca con roldana plástica de longitud variable 40..70°C

ZCKY41

Principal

Gama de producto	Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Maneta de interruptor de fin de carrera
Nombre corto del dispositivo	ZCKY
Compatibilidad del producto	XCKS XCKL XCKM XCKJ
Cabeza asociada	ZCKE05 ZCKD05
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Maneta de rodamiento retorno por resorte termoplástico - tipo de cable: longitud variable)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Sin

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C para ambiente estándar -40...70 °C para temperatura baja
Temperatura ambiente	-40...70 °C ambiente estándar -40...70 °C temperatura baja
Características ambientales	Temperatura baja Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	23.0 g
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 ancho	2 cm
Paquete 1 Largo	9.5 cm

Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	2.566 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	3200
Paquete 3 Peso	87.232 kg
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------