

Folha de dados do produto

Especificações



módulo indicador de carga do motor 4...20 mA para TeSys U

LUFV2

Preço: 124,63 EUR

Principal

Alcance	TeSys
Nome Curto Do Aparelho	LUF
Tipo De Produto Ou Componente	Módulo de função
Compatibilidade De Produtos	LUCG LUCM LUCB LUCD

Complementar

Modo De Montagem	Ligação
Local De Montagem	Lado da frente
Main Function Available	Indicação de carga do motor
[Us] Tensão De Alimentação Nominal	24 V DC
Corrente De Saida Analógica	4...20 mA
Tipo De Sinal De Saida	Valor do rácio média I/Ir no intervalo 0 a 2 para LUCB e LUCD Valor do rácio média I/Ir no intervalo 0 a 3 para LUCG
Impedância De Carga Ôhmica	100 Ohm típico <= 500 Ohm
Precisão De Medição	+/- 10 % com unidade de controlo multifunções - resolução: 1% de Ir +/- 6 % com unidade de controlo avançada
Desvio De Ligação	3,81 mm
Ligações - Terminais	terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,14...1 mm ² flexível sem extremidade do cabo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,14...1 mm ² rígido sem extremidade do cabo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,25...0,5 mm ² flexível com extremidade do cabo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0,25...1 mm ² flexível com extremidade do cabo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,14...0,5 mm ² rígido sem extremidade do cabo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,14...0,75 mm ² flexível sem extremidade do cabo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,25...0,34 mm ² flexível com extremidade do cabo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0,5 mm ² flexível com extremidade do cabo
Tipo De Cabo Associado	AWG 26...AWG 16
Binário De Aperto	0,2...0,25 N.m - com chave de fendas 2,5 mm plano
Peso Líquido	0,05 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,500 cm
Package 1 Width	3,300 cm
Package 1 Length	4,700 cm
Package 1 Weight	50,000 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,035 kg

Garantia contractual

Garantia	18 months
-----------------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar

✓ Reach Sem Svhc

✓ Sem Metais Pesados Tóxicos

✓ Sem Mercúrio

✓ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Regulamento Reach [Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue Conforme
[Declaração RoHS da EU](#)

Regulamento Rohs China [Declaração RoHS China](#)

Weee No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.