


Fișă tehnică produs

Specificatii



Pini Simpli Pentru Cablare- Mediu - 4 Mm² - Portocaliu

DZ5CA042

Principal

Gama De Produse	Linergy
Tip Produs Sau Componenta	Capat cablu
Dimensiune Capat Cablu	Mediu
Standarde	NF C 63-023
Tip De Ambalaj	Punga
Cantitate Pe Set	10 seturi de 100
Sectiune Cablu	4 mm ²

Suplimentar

Tip Capat Cablu	Un singur conductor
Informatii Suplimentare	Pentru steguleț înclichetabil
Culoare	Portocaliu
Material Rama	Plastic fara halogenuri
Material Tub	Cupru conformitate cu ISO 1337
Numar De Cabluri	1
Calibru Awg	AWG 12
Dimensiune Rama	Ø 5.4 mm
Diametru Tub	3,2 mm
Lungime	20 mm
Lungime Tub	12 mm
Cad Adancime Globala	20 mm
Greutate Neta	0,3 kg

Mediu

Certificari Produs	UL
Temperatura Ambientala De Functionare	-20...105 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	0,400 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime Prima Forma De Impachetare	0,400 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	1,400 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	0,300 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	1000
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	4,500 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	11,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	26,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	314,000 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S04
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	35000
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	60,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	11,910 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓	Conform Reach Fara Svhc	
✓	Fara Metale Grele Toxice	
✓	Fara Mercur	
✓	Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da
✓	Fara Pvc	
✓	Produs Cu Piese Din Plastic Fara Halogen	

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale