

Fișă tehnică produs

Specificatii



Carcasa Goala - Pentru Gv2Me - Ip55 - Montare Aparenta

GV2MC02

Principal

Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Carcasa
Nume scurt al dispozitivului	GV2MC
Accesorii / piese separate	Accesorii pentru montaj
Compatibilitate produs	GV2ME
Tipul incintei	Montare aparenta

Suplimentar

Locatie de montare auxiliar	Stanga Dreapta
Inaltime	147 mm
Latime	93 mm
Adancime	84 mm
Greutate neta	0,3 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP55
Caracteristica de mediu	Mediu standard
Certificari produs	UKCA

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	294,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1	10 cm
Latimea formei de impachetare 1	10 cm
Lungimea formei de impachetare 1	15,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	P06

Numar de unitati in forma de impachetare 2	108
Greutatea formei de impachetare 2	45,8 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	77 cm
Latimea formei de impachetare 2	80 cm
Lungimea formei de impachetare 2	60 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3	27
Greutatea formei de impachetare 3	8,662 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	40 cm
Lungimea formei de impachetare 3	60 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------