

Fișă tehnică produs

Specificatii



Suppressor module, TeSys Deca, bidirectional peak limiting diode, 24V AC/DC

LAD4T3B

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nume Scurt Al Dispozitivului	LAD4
Tip Produs Sau Componenta	Module de suprimare
Compatibilitate Produs	3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A

Suplimentar

Locul De Montare	Fata
Mod De Montare	Cu cleme
Tehnologie De Suprimare	Dioda limitatoare de varf bidirectionala
Tensiune Circuit De Comanda	12...24 V c.a./c.c. 50/60 Hz
Maximul Varfurilor De Tensiune	2 Uc
Greutate Neta	0,02 kg
Culoare	Gri inchis

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificari Produs	UL CSA
Grad De Protectie Ip	IP2x conformitate cu SR EN 60529
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...55 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	2 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	10 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate Prima Forma De Impachetare	19 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	6,2 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	7,5 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	12 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	194 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S01
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	100
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	15 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	15 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	2,18 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

 Conform Reach Fara Svhc

 Fara Metale Grele Toxice

 Fara Mercur

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale