

Fișă tehnică produs

Specificatii



Indicatie A Blocului Functional TesyS U - Luf Pentrru Sarcina Motor 4 - 20 Ma

LUFV2

Principal

Gama	TeSys
Nume Scurt Al Dispozitivului	LUF
Tip Produs Sau Componenta	Modul functional
Compatibilitate Produs	LUCB LUCM LUCD LUCC

Suplimentar

Mod De Montare	Conectare
Locul De Montare	Partea frontala
Functie Principala Disponibila	Indicatie a sarcinii motorului
[Us] Tensiune De Alimentare Nominala	24 V c.c.
Iesire Analogica In Curent	4...20 mA
Tip De Semnal De Iesire	Valoare lui I medie/Ir raportin intervalul 0 - 2 pentru LUCB si LUCD Valoare lui I medie/Ir raportin intervalul 0 - 3 pentru LUCC
Impedanta Ohmica A Sarcinii	100 Ohm tipic <= 500 Ohm
Precizie De Masurare	+/- 10 % with multifunction control unit - rezoluție: 1 % of Ir +/- 6 % with advanced control unit
Pasul Conexiunii	3,81 mm
Conexiuni - Borne	borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm² flexibil fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm² rigid fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...0,5 mm² flexibil cu borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...1 mm² flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14...0,5 mm² rigid fara borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14...0,75 mm² flexibil fara borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25...0,34 mm² flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5 mm² flexibil cu
Tipul Cablului Asociat	AWG 26...AWG 16
Cuplu De Strangere	0,2...0,25 N.m - cu șurubelnița 2,5 mm plat
Greutate Neta	0,05 kg

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	9,500 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime Prima Forma De Impachetare	3,300 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	4,700 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	50,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S01
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	36
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	15,000 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	15,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	2,035 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)

Echipament sustenabil

✓	Conform Reach Fara Svhc	
✓	Fara Metale Grele Toxice	
✓	Fara Mercur	
✓	Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da
Regulamentul Reach	Declaratia REACH	
Directiva Rohs Ue	Conform	Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China	
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.	