



### Principal

Gama	Merten System M
Denumire	M-Smart
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Tenta de culoare	Polar white glossy
Cod de culori	RAL 9010
Informatii suplimentare	Cu suprafața etichetei

### Suplimentar

Numar de intrari	3 porti
Mod de montare	Orizontal
Material	Polycarbonate brilliant
Segment de piata	Rezidențial Clădiri comerciale mici

### Mediu

Grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

### Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	51 g
Inaltimea formei de impachetare 1	1 cm
Latimea formei de impachetare 1	22,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1	8,1 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1

Numar de unitati in forma de impachetare 2	2
Greutatea formei de impachetare 2	129 g
Inaltimea formei de impachetare 2	23,6 cm
Latimea formei de impachetare 2	2,6 cm
Lungimea formei de impachetare 2	9,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	CAR
Numar de unitati in forma de impachetare 3	64
Greutatea formei de impachetare 3	4,53 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	18,5 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

### Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------