

Fișă tehnică produs

Specificatii



Spacial Sm Compact Carcasa Fara Placa De Montaj - 1800X800X300 Mm

NSYSM18830

Principal

Gama	Spacial
Nume Produs	Spacial SM
Tip Produs Sau Componenta	Carcasă compactă
Aplicatie	Multifuncțional
Tip Accesorii De Instalare	Floor-standing
Compozitie Dispozitiv	1 corp 1 placă presetupe 1 sistem de blocare cu maner:ușă 4 mounting plate bracket 1 ușă
Parti Demontabile	Ușă cu surub balama Suport placa de montaj cu surub
Inaltime Nominala Dulap	1800 mm
Latime Nominala Dulap	800 mm
Adancime Nominala Dulap	300 mm

Suplimentar

Numar De Usi	Frontal:1usa(usi)
Parte De Deschidere Usa	Reversibil (120 °)
Tip Usa	Opac
Tip Incuietoare	4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm
Tip Corp	Corp dintr-o singură piesă cu panou spate sudat Parte frontala care formeaza un cadru rigid cu colturi sudate
Descriere Placa De Montare	Fara placa de montaj
Tip De Placa Cu Presetupe	Standard
Intrare Cablu	1 intrare
Material	Corp:tabla de otel Ușă:tabla de otel Balama:zamak
Finisare Suprafata	Pudră epoxy-poliester
Culoare	Carcasă:gri (RAL 7035) Mâner:negru (RAL 9005)
Accesibilitate Pentru Operare	Frontal
Greutate Neta	76 kg

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Standarde	IEC 62208
Certificari Produs	BV DNV UL
Grad De Protectie Ik	IK10 conformitate cu IEC 62262
Grad De Protectie Ip	IP55 conformitate cu SR EN 60529

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	193,0 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	84,5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	39,0 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	76,0 kg
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	PAL
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	2
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	78 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	85 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	193 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	156 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

 Fara Mercur

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale