



### Principal

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Placă de acoperire
Nume scurt al dispozitivului	TRA
Accesorii / piese separate	Accesorii de izolare
Compatibilitate produs	TRV borna cu surub - traversare terminal block TRV borna cu surub - protective earth terminal block TRV borna cu surub - deconectare lama terminal block
Grosime	2,2 mm

### Suplimentar

Sectiune cablu	10 mm <sup>2</sup> 4 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup>
Number of connections	2
Numarul de intrari de masurare	1 2
Cantitate pe set	Set de 50
Greutate neta	2,4 g
Culoare	Albastru

### Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	6 g
Inaltimea formei de impachetare 1	4 cm
Latimea formei de impachetare 1	0,4 cm

Lungimea formei de impachetare 1	4,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2	50
Greutatea formei de impachetare 2	126 g
Inaltimea formei de impachetare 2	15 cm
Latimea formei de impachetare 2	4 cm
Lungimea formei de impachetare 2	18 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3	800
Greutatea formei de impachetare 3	2,476 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

### Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

### Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------