

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cedar Plus, Priza simpla 2P+E, obturatoare, alb/capac albastru transparent

WDE000543

Principal

Nume Gama	Cedar Plus
Tip Produs Sau Componenta	Priza
Descriere Priza Standard	Impamantare
Numar Priza	1
Forma De Livrare	Produs complet
Caracteristici Suplimentare	Capac transparent si obturatoare
Culoare Rama	Alb

Suplimentar

Instalare	Suprafata
Gama De Puteri	3680 W
Curent Nominal	16 A la 250 V c.a.
Tip Borne	Borne lift
Capacitatea Borna	2 cablu(ri) 2,5 mm²
Structura Cablu	Rigid Flexibil
Lungime De Dezizolare Conductor	11 mm
Material Parti Vizibile	PA6 FR850
Finisare Suprafata	Lucios
Inaltime	79 mm
Latime	66 mm
Adancime	54 mm
Greutate Neta	0,099 kg

Mediu

Certificari Produs	VDE
Grad De Protectie Ip	IP44

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	5,500 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime Prima Forma De Impachetare	7,000 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	8,000 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	102,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	9,500 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	18,500 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	27,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	1,112 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	60
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	7,090 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

 Conform Reach Fara Svhc

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale