



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Sabirnica
Ime proizvoda	Linergy BW
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G enclosure Prisma P orman
Ip stepen zaštite	IPxx B
Opis sabirnice	Izolovana sabirnica
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Broj polova	3P
Pravac instalacije	Vertical, operating position: rear
Installation description	Cubicle - width 650 mm Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm
[Ui] nazivni napon izolacije	750 V
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[Ie] nazivna struja	400 A
[Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	20 kA (1 s)
[Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	52,5 kA
I ² t po aktivaciji	400000 kA ² .s
Dopustiva struja	400 A
Dužina	1000 mm
Masa proizvoda	5,12 kg

Tip povezivanja sabirnice	M6 otvor sa navojem
Povezivanje	Povezivanje na svakih 25 mm

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASEFA
Mehanička robusnost	Seizmički testovi ojačanom strukturom - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	5,12 kg
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	13 cm
Pakovanje 1 dužina	112,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	30
Pakovanje 2 težina	153,6 kg
Pakovanje 2 visina	80 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------