

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Altira - 3 utičnice - 2P+E zaštita - uzemljenje sa strane - crvena

ALB45266

⚠ Obustavljeno: 27. 1. 2022.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Altira
Tip Proizvoda Ili Komponente	Utičnica
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	OptiLine 45 montažni ram OptiLine 70 sa Altira adapterom montažni ram
Prezentacija Uređaja	Mehanizam
Broj Energetskih Utičnica	3 x 2P + E, nemački
Opis Standarda Utičnice	Uzemljenje sa strane
Dodatne Informacije	Crvena sa zaštitom Zaštita
Nijansa Boje	Ploča poklopca: crvena (RAL 3000)

Dopunske informacije

Namena Proizvoda	Montažni ramovi
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	OptiLine 45 OptiLine 70 sa Altira adapterom
Pozicija Terminala Za Uzemljenje	Pod uglom od 45°
Nazivna Struja	16 A pri 250 V AC 50/60 Hz
Broj Modula	6 modula
Način Pričvršćivanja	Utično
Povezivanje - Priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Kapacitet Priključaka	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² za jednožični višezični kabl(ovi)
Materijal	PC: mehanizam poklopca
Tretman Površine	Antibakterijska
Završna Obrada	Saten
Standardi	NF C 61-314 EN 60529 IEC 60884-1 EN 62262
Visina	45 mm
Širina	135 mm
Dubina	39 mm
Masa Proizvoda	0,123 kg

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Okruženje

Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	5...50 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-15...60 °C
Ik Stepen Zaštite	IK02
Ip Stepen Zaštite	IP20
Karakteristike Životne Sredine	Tečnost za čišćenje prozora Alkohol Hidrogen peroksid (H2O2) Ulje Tečni sapun Izbeljivač Benzin UV otpornost Aceton

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	13,5 cm
Package 1 Length	3,9 cm
Package 1 Weight	123 g

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost

RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja