

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



OptiLine 45 - parapet - 75x55 mm - PVC - bela - 2000 mm

ISM10100

⚠ Obustavljeno: 30. 5. 2017.

⚠ Kraj radnog veka: 6. 2. 2018.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	OptiLine 45
Kablovski Instalacioni Sistem	Parapetni razvod
Tip Proizvoda Ili Komponente	Instalacija kablovskih kanalisa
Nijansa Boje	Bela (RAL 9010)
Količina Po Setu	24 m
Segment Tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Dopunske informacije

Materijal Parapetnog Razvoda	Plastika
Dimenzije Parapetnog Razvoda	75 x 55 mm
Podela Odeljaka	1 odeljak
Lokacija Za Montiranje	Interna
Način Pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Veličina Otvora Sa Prednje Strane	45 mm
Materijal	PVC (polivinil-hlorid)
Dužina	2000 mm
Visina	75 mm
Širina	55 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...60 °C
Ip Stepen Zaštite	IP30
Ik Stepen Zaštite	IK07

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	200 cm
Package 1 Weight	887,5 g

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------