

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Unica Wireless - taster sa baterijom za Unica Top - 2 m -grafit

MGU86.071.12

⚠ Obustavljeno: 22. 10. 2021.

⚠ Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Unica Wireless
Tip Proizvoda Ili Komponente	Baterijski taster
Kompatibilnost Proizvoda	Unica Top dekorativni ramovi
Funkcija Prekidača	Izborni
Frekvencija Prenosa	868,3 MHz
Broj Modula	2 modula
Način Pričvršćivanja	Zavrtnjima Lepljenjem
Nijansa Boje	Grafit
Sastav Uređaja	Litijumska baterija 1 veliki taster, 2 uska tastera Montažni ram
Zaštitna Oprema	Set 12 simbola

Dopunske informacije

Montaža Uređaja	Nadgradno
Tip Kontakata I Sastav	1 NO
Udaljenost U Radu	10...50 m u zatvorenom <= 300 m na otvorenom
Broj Baterija	1 CR2032 litijumska baterija 3 V - autonomija: 5...7 godina
Standardi	89/336/EEC EN 61000-6-2 EN 61001-6-3 ETSI EN 301 489 99/5/EEC ETSI EN 300 220
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-5...50 °C
Relativna Vlažnost	20...95 %
Dubina Za Ugradnju	5 mm
Visina	80 mm
Širina	90 mm
Dubina	19 mm

Okruženje

Ip Stepen Zaštite IP20
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Karakteristike Životne Sredine	Ulje
	Tečni sapun
	Aceton
	Tečnost za čišćenje prozora
	UV otpornost
	Izbeljivač
	Alkohol
	Benzin

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	10,8 cm
Package 1 Weight	121 g

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost

Performanse dobrobiti

✓ Bez Toksičnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka