



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica Wireless
Tip proizvoda ili komponente	Baterijski taster
Kompatibilnost proizvoda	Unica Top dekorativni ramovi
Funkcija prekidača	Izborni
Frekvencija prenosa	868.3 MHz
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima Lepljenjem
Nijansa boje	Aluminijum
Sastav uređaja	1 veliki taster, 2 uska tastera Montažni ram Litijumska baterija
Zaštitna oprema	Set 12 simbola

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Tip kontakata i sastav	1 NO
Udaljenost u radu	Indoor : 10...50 m Outdoor : <= 300 m
Broj baterija	1 CR2032 (lithium): 3 V - autonomy: 5...7 years
Standardi	89/336/EEC 99/5/EEC EN 61000-6-2 EN 61001-6-3 ETSI EN 300 220 ETSI EN 301 489
Maksimalna temperatura vazduha za rad	-5...50 °C
Relativna vlažnost	20...95 %
Dubina za ugradnju	5 mm

Visina	80 mm
Širina	90 mm
Dubina	19 mm

Okruženje

IP stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Aceton Alkohol Amonijak Izbeljivač Tečni sapun Ulje Benzin UV otpornost Tečnost za čišćenje prozora
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Održivost ponude

Održiva oprema - status	Zeleni Premium proizvod
RoHS (kod datuma: GGNN)	Usaglašeno - od 1342 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu	Dostupno

Ugovorna garancija

Garantni period	18 meseci
-----------------	-----------