



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica Wireless
Tip proizvoda ili komponente	Baterijski taster
Kompatibilnost proizvoda	Unica Class dekorativni ramovi
Funkcija prekidača	Izborni
Frekvencija prenosa	868 MHz
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima Lepljenjem
Nijansa boje	Grafit
Sastav uređaja	1 veliki taster, 2 uska tastera Montažni ram Litijumska baterija
Zaštitna oprema	Set 12 simbola

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Tip kontakata i sastav	1 NO
Udaljenost u radu	Indoor : 10...50 m Outdoor : <= 300 m
Broj baterija	1 CR2032 (lithium): 3 V - autonomy: 5...7 years
Standardi	89/336/EEC 99/5/EEC EN 61000-6-2 EN 61001-6-3 ETSI EN 300 220 ETSI EN 301 489
Maksimalna temperatura vazduha za rad	-5...50 °C
Relativna vlažnost	20...95 %
Dubina za ugradnju	5 mm
Visina	88 mm
Širina	96 mm
Dubina	19 mm

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Okruženje

IP stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Aceton Alkohol Amonijak Izbeljivač Tečni sapun Ulje Benzin UV otpornost Tečnost za čišćenje prozora
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Održivost ponude

RoHS (kod datuma: GGNN)	Usaglašeno - od 1426 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga - Go to CaP for more details Go to CaP for more details

Ugovorna garancija

Garantni period	18 meseci
-----------------	-----------