



Osnovne informacije

Opseg	Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Slepi poklopac
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Broj modula	1 modul
Prezentacija uređaja	Centralna pločica
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Materijal	Ploča poklopca : ASA + PC
Standardi	EN 60669-1
Dubina	14 mm
Širina	45 mm
Visina	22.4 mm
Masa proizvoda	0.01 kg

Okruženje

IK stepen zaštite	IK01
IP stepen zaštite	IP40
Karakteristike životne sredine	Aceton Alkohol Amonijak Izbeljivač Tečni sapun Ulje Benzin UV otpornost Tečnost za čišćenje prozora
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Održivost ponude

Održiva oprema - status	Zeleni Premium proizvod
RoHS (kod datuma: GGNN)	Usaglašeno - od 1834 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga
Profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu	Dostupno Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Instrukcije za kraj životnog veka proizvoda	Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu

Ugovorna garancija

Garantni period	18 meseci
-----------------	-----------