

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



prednja maska - dimovana - 1 x 4 modula - Mini Pragma ugradna

MIP30104T

! Obustavljeno: 30. 6. 2023.

! Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Resi9
Tip Proizvoda Ili Komponente	Prednji deo
Tip Prednje Ploče	Providna
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Resi9 Resi9 MP

Dopunske informacije

Montaža Ormana	Ugradna
Tip Prednjeg Poklopca	Dimovani
Broj Horizontalnih Redova	1
Broj 18 Mm Modula Po Redu	4
Ukupan Broj 18 Mm Modula	4
Materijal Kućišta	Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika
Širina	150 mm spoljašnja strana:
Visina	252 mm spoljašnja strana:
Dubina	13 mm zid: 17 mm spoljašnja strana:
Boja	Prednja strana: bela (RAL 9003)

Okruženje

Standardi	IEC 529 EN 50102 IEC 60695-2-11
Otpornost Na Vatru	Vrata: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ik Stepen Zaštite	IK07
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Package 1 Width	15 cm
Package 1 Length	25,2 cm
Package 1 Weight	158 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	28
Package 2 Height	52 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,664 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	224
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	65,312 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja