



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mini Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Baza
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Maksimalna [In] nazivna struja	50 A
Broj horizontalnih redova	1
Broj 18 mm modula po redu	4
Broj priključnih blokova	1 earth terminal block with 4 screw outgoers 1 neutral terminal block with 4 screw outgoers
Funkcija priključnog bloka	Uzemljenje/Nula

Dopunske informacije

Montaža ormana	Ugradna
Ukupan broj 18 mm modula	4
Kablovski uvod	Predefinisani otvori
Izvodi razvodnog bloka	1 x 16 mm ² za uzemljenje 1 x 16 mm ² for neutral 1 x 6 mm ² for earth 1 x 6 mm ² for neutral 2 x 10 mm ² za uzemljenje 2 x 10 mm ² for neutral
Materijal kućišta	Back part : technoplastic
Širina	126 mm wall
Visina	228 mm wall
Dubina	98 mm total 18 mm outside 80 mm wall

Okruženje

Standardi	EN 50102 IEC 60695-2-11
Otpornost na vatru	Back part : 650 °C

IK stepen zaštite	IK07
Maksimalna temperatura vazduha za rad	-25...60 °C

Održivost ponude

Održiva oprema - status	Zeleni Premium proizvod
RoHS (kod datuma: GGNN)	Usaglašeno - od 0901 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga
Profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu	Dostupno Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Instrukcije za kraj životnog veka proizvoda	Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu

Ugovorna garancija

Garantni period	18 meseci
-----------------	-----------