

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Mini Pragma dozna - 1 x 6 modula - ugradna

MIP82106

⚠ Obustavljeno: 30. 6. 2023.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Resi9
Tip Proizvoda Ili Komponente	Baza
Pribor / Posebna Kategorija	Pribor ormana
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Resi9 Resi9 MP
[In] Nazivna Struja	63 A
Nb Of Horizontal Rows	1
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	6
Broj Priključnih Blokova	1 uzemljenje (zavrtanj) sa 4 izvodi 1 nula (zavrtanj) sa 4 izvodi
Funkcija Priključnog Bloka	Uzemljenje/nula

Dopunske informacije

Montaža Ormana	Ugradna
9 Mm Redovi	2
Ukupan Broj 18 Mm Modula	6
Kablovski Uvod	Predefinisani otvori
Izvodi Razvodnog Bloka	1 x 16 mm ² za uzemljenje 1 x 16 mm ² za nula 1 x 6 mm ² za uzemljenje 1 x 6 mm ² za nula 2 x 10 mm ² za uzemljenje 2 x 10 mm ² za nula
Materijal Kućišta	Zadnji deo: tehno plastika
Širina	162 mm zid:
Visina	228 mm zid:
Dubina	80 mm zid: 18 mm spoljašnja strana: 98 mm ukupno:

Okruženje

Standardi	IEC 60695-2-11 EN 50102
Otpornost Na Vatru	Zadnji deo: 650 °C
Ik Stepen Zaštite	IK07

Temperatura Okoline Za Rad -25...60 °C
Ove informacije koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	16,2 cm
Package 1 Length	22,8 cm
Package 1 Weight	342 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	15
Package 2 Height	52 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,23 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	53,84 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- 

Bez Žive
- 

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- 

Proizvod Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja