

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



modularno kućište DLCR za
Spacial WM čelični orman, 18
modula, V300xŠ250

NSYDLCR18

Cena* bez PDV-a: 7.904,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Spacial
Pribor / Posebna Kategorija	Pribor za montažu
Application	Više namena Modularni razvod električne energije
Tip Proizvoda Ili Komponente	Šasija
Kratko Ime Uređaja	DL
For Enclosure Nominal Dimensions	-
Lokacija Za Montiranje	Prednja strana ormara
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Spacial Spacial S3X Spacial Spacial CRN
Sastav Uređaja	1 konstrukcija šasije 1 sabirnica nule/uzemljenja 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 1 prednji panel 2 35 mm DIN šina
Količina Po Setu	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal	Čelik
Boja	Prednji panel: siva (RAL 7035)
Završna Obrada	Poliesterski prah
Način Fiksiranja	Sa elementom za fiksiranje - na zadnjem delu sa nosačima lokacija
Podešavanje	U visinu od 40 do 85 mm za DIN šinu
Broj Horizontalnih Redova	2
Ukupan Broj 18 Mm Modula	18
Tip Prednje Ploče	Puna i ploče sa otvorima
Broj Otvora	2 izreza
Visina	255 mm
Širina	205 mm
Dubina	110 mm

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height 4,5 cm
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Package 1 Width	22 cm
Package 1 Length	27 cm
Package 1 Weight	1,19 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost

RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja