

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



APC Essential SurgeArrest 1 utičnica 2 USB port crna 230

PME1WU2B-GR

⚠ Obustavljeno: 30. 4. 2024.

Cena* bez PDV-a: 2.210,00 RSD

⚠ To be discontinued

Pregled

Vreme Isporuke Usually in Stock

Osnovne informacije

Main Input Voltage	220 V 230 V 240 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Obezbeđena Oprema	Uputstvo za upotrebu

Fizički

Boja	Crna
Visina	9,32 cm
Širina	6,31 cm
Dubina	4 cm
Masa Proizvoda	0,13 kg
Odabrana Ugradnja	No preference
Način Montiranja	Ne može se ugraditi u rek

Ulaz

Ulazna Snaga	4000 W
Frekvencija Mreže	50/60 Hz
Maksimalna Ulazna Struja	16 A

Izlaz

Broj Energetskih Utičnica	1
Outlet Standard Deviation	Šuko CEE 7

Usklađenost

Sertifikacija Proizvoda	CE
Označavanje	CE Mark

Okolina

Temperatura Okoline Za Rad 0...40 °C
Ove informacije koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Relativna Vlažnost	0...95 %
Nadmorska Visina Za Rad	0...10000 ft
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-15...45 °C
Relativna Vlažnost Za Skladištenje	0...95 %
Nadmorska Visina Skladištenja	0,00...15240,00 m

Prenaponska zaštita i filtriranje

Vreme Odziva	1 ns common mode
Faktor Potiskivanja Istofazne Smetnje	45 dB
Vršna Struja	15 kAnormal mode
Stopa Energije Prenapona	680 J

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	0,171 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	14 cm
Package 2 Width	29 cm
Package 2 Length	29 cm
Package 2 Weight	2,386 kg
Sccl4	10731304347016

Ugovorna garancija

Garancija	20 years repair or replace
-----------	----------------------------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓ Reach Bez Svhc	
✓ Bez Žive	
✓ Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka