



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma G
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	<p>Comract : стационарный INS250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный INV250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка</p> <p>Easuract : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка</p> <p>Easuract : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный INV100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный INV160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный INV200 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка</p> <p>Easuract : стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка</p> <p>Easuract : стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка</p>
Описание полюсов	<p>1x 3P : стационарный : INS250 вертикальная ориентация установка</p> <p>1x 3P : стационарный : INV250 вертикальная ориентация установка</p> <p>1x 4P : стационарный : INS250 вертикальная ориентация установка</p> <p>1x 4P : стационарный : INV250 вертикальная ориентация установка</p> <p>4x 3P : стационарный : NSX100...160 вертикальная ориентация установка</p> <p>4x 3P : стационарный : NSX250 вертикальная ориентация установка</p>

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Высота	150 мм
Масса продукта	0.915 кг
Тип покрытия	(Матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---