

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma G
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	Easuract : стационарный EZC250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Easuract : стационарный EZCV250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Easuract : стационарный EZC250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easuract : стационарный EZCV250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easuract : стационарный EZC100 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
Описание полюсов	1x 3P : стационарный : EZC100 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : EZC250 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : EZCV250 горизонтальная ориентация установка 4x 3P : стационарный : EZC250 вертикальная ориентация установка 4x 3P : стационарный : EZCV250 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : EZC100 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : EZC250 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : EZCV250 горизонтальная ориентация установка 3x 4P : стационарный : EZC250 вертикальная ориентация установка 3x 4P : стационарный : EZCV250 вертикальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание установки	Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
???-?? ?????????????? ??????? (50 ??)	4 модули : EZC100 без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа 4 модули : EZC100 без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа 4 модули : EZC250 без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа 4 модули : EZC250 без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа


7 модули : EZC250 без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
 7 модули : EZC250 без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
 4 модули : EZCV250 с защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
 4 модули : EZCV250 с защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
 7 модули : EZCV250 с защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
 7 модули : EZCV250 с защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа

Высота	200 мм
Масса продукта	1.32 кг
Тип покрытия	(Матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1018 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---