



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma G Prisma Pack 250
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	Фурст : стационарный ISFT160 - управление ручка держателей предохранителей - вертикальная ориентация установка
Описание полюсов	1x 3P : стационарный : ISFT160 вертикальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание установки	Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm Pack enclosure - width 300 mm
???-?? ?????????????? ??????? (50 ??)	6 модули : ISFT160, постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 6 модули : ISFT160, постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 9 module(s) : ISFT160, direct in 300 mm Wide Pack enclosure
Высота	150 mm
Масса продукта	0.4 кг
Тип покрытия	(Матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---