

Технические характеристики продукта

Характеристики

33671

расцепитель мин. напряжения MN 200...250 В
пост./пер. тока 50/60 Гц



Основные характеристики

Краткое название устройства	MN
Тип устройства или его аксессуаров	Расцепитель напряжения
Область применения	Управление
Совместимость серий продукта	Masterpact NW Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600 Masterpact NT NAVY Masterpact NW NAVY Masterpact NT
Тип предложения	C4 C5
Тип расцепителя напряжения	Расцепитель минимального напряжения
Напряжение цепи управления	200...250 V пост. ток 200...250 V пер. ток

Дополнительные характеристики

Пороговое напряжение срабатывания	0,35...0,7 U_n - во время отключения время 0,85 U_n - во время включения время
Подача напряжения удержания	4,5 ВА
Исполнение выключателя	Стационарный
Время выполнения команды выключателем	40 ms Masterpact NT 90 ms Masterpact NW
Категория: аксессуар/отдельная деталь	Запасные части Masterpact NT Запасные части Masterpact NW Запасные части Compact NS1600b...3200 Spare parts Compact NS630b...1600

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------