



### Основные характеристики

Диапазон	Wibe
Серия продукта	Wibe кабельные лотки
Тип устройства или его аксессуаров	Опорный крючок
Краткое название устройства	D35

### Дополнительные характеристики

Назначение изделия	Поддон с отверстиями
Материал с обработанной поверхностью	Сталь, с электролитическим цинковым покрытием
Высота	176 мм
Ширина	490 мм
Глубина	48 мм

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-20...90 °C
--------------------------------------	-------------

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---