

Технические характеристики продукта

Характеристики

DDS-152-18

W59 ИК датчик движения ECO 350BT, в сборе, белый



Основные характеристики

Диапазон	W59
Тип устройства или его аксессуаров	Датчик движения
Область применения	Подсветка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Тип нагрузки	Накаливания 40...350 Вт Галогенный 40...350 Вт
Оттенок цвета	Белый

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Тип установки	Внутри помещения
[Us] номинальное напряжение сети	230 В +/- 10 %
Частота сети	50 Гц
Тип сети	Переменный ток
Монтажная высота	1...1.5 м
Потребляемая мощность	0.2 Вт
Time delay range	1 с...20 мин
Регулировка интенсивности освещения	0...500 lux
Угол обнаружения	120° горизонт.
Зона обнаружения движения	120 м
Область датчика присутствия	30 м at mounting height 1.2 м в 25 °C
Присоединения	Безвинтовые зажимы 1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² гибкий Безвинтовые зажимы 1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² жесткий
Высота	85 мм
Ширина	85 мм
Глубина	36 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-5...45 °C

Относительная влажность	5...95 %
Стандарты	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1 IEC EN 61000-4-13 класс 2
Сертификация продукта	EAC ГОСТ Р
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению